



3 Form

- A** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
- B** Montage von der Bedienseite

b		l ₁	a	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	l ₂ ≈	t ₁ min.	t ₂
GN 565.4	GN 565.9									
20	20	160	13	M 6	5,3	50	5	185	8	5
20	20	192	13	M 6	5,3	50	5	221	8	5
26	-	160	17	M 8	6,4	57	6	190	11	6
26	-	192	17	M 8	6,4	57	6	227	11	6

Ausführung

GN 565.4

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- rot, RAL 3000, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt
- eloxiert, naturfarben
- blank, gleitgeschliffen

- SW
- RS
- SR
- EL
- BL

GN 565.9

Edelstahl 1.4301
matt gestraht

MT

RoHS

Hinweise

GN 665 Bogengriffe (Aluminium, Ellipsenprofil)

GN 424.1 Bogengriffe (Stahl, Ø 10)

GN 424.5 Bogengriffe (Edelstahl, Ø 10)

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit

Edelstahl-Eigenschaften

Seite

QVX

QVX

QVX

QVX

QVX

Bestellbeispiel (Aluminium)

1 b
2 l₁
3 Form
4 Oberfläche
GN 565.4-20-160-B-RS

Bestellbeispiel (Edelstahl)

1 b
2 l₁
3 Form
4 Oberfläche
GN 565.9-20-192-A-MT