



1 d ₁	2 d ₂	3 Länge l			d ₃	h ₁	h ₂
45	M 8	20	30	-	21	26	10
45	M 10	20	30	40	21	26	10
56	M 8	20	30	40	26,5	29	11
56	M 10	20	30	40	26,5	29	11
56	M 12	30	40	50	26,5	29	11
70	M 10	30	40	50	32,5	35	13
70	M 12	30	40	50	32,5	35	13

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021
- Sterngriff-Oberteil (matt):
schwarzgrau, RAL 7021
orange, RAL 2004
grau, RAL 7035
gelb, RAL 1021
blau, RAL 5024
rot, RAL 3000
grün, RAL 6017
- Sterngriff-Oberteil mit Unterteil
ultraschall-verschweißt
- Schraube
Stahl
verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

4

Hinweis

Design und Handhabung der Sterngriffe GN 636 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

siehe auch...

- Produktfamilie Ergostyle® → Seite 18

Bestellbeispiel

1	d ₁
2	d ₂
3	Länge l
4	Farbe Oberteil

GN 636.4-56-M10-30-DSG

