



| 1 d ₁ | 2 d ₂ | 3 Länge l | | | d ₃ | b | h ₁ | h ₂ |
|-------------------------|-------------------------|------------------|----|----|----------------|---|----------------|----------------|
| 46 | M 6 | 16 | 20 | 25 | 13 | 6 | 22,5 | 6 |
| 46 | M 8 | 16 | 20 | 25 | 13 | 6 | 22,5 | 6 |
| 58 | M 8 | 20 | 25 | 30 | 16 | 7 | 26,5 | 7 |
| 58 | M 10 | 20 | 25 | 30 | 16 | 7 | 26,5 | 7 |

Ausführung

- Edelstahl-Feinguss
- nichtrostend, 1.4308
- matt gestrahlt
- **Edelstahl-Eigenschaften** → Seite 2166
- **RoHS**

MT

4 Hinweis

siehe auch...

- **Edelstahl-Flügelschrauben GN 431** → Seite 621
- **Edelstahl-Flügelschrauben GN 433** → Seite 620
- **Edelstahl-Kreuzgriffschrauben GN 6335.5** → Seite 583

Bestellbeispiel

| | |
|----------|----------------|
| 1 | d ₁ |
| 2 | d ₂ |
| 3 | Länge l |
| 4 | Oberfläche |

GN 835-58-M10-25-MT

