



d₁	d₂ H9	b₁^{-0,05/-0,15}	b₂	d₃	d₄ Griffstange	Länge l	r₁	r₂	r₃	r₄	s	t min.
24	B 8	13	11	M 6	8	28	12	13,32	14,64	15,3	3,3	9
30	B 10	15	13	M 8	10	32	15	16,65	18,3	19,12	4,1	12
35	B 12	17	15	M 10	12	36	17,5	19,42	21,34	22,31	4,8	15

Ausführung

- Sinterstahl
 - einatzgehärtet
EHT 0,2 bis 0,4 mm
 - blank
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS

Zubehör

- Griffstangen GN 310 → Seite 90
(sind getrennt zu bestellen)

Hinweis

Naben mit Spiralexzenter GN 919 werden zum Verstellen und Spannen eingesetzt. In der Regel werden sie dazu mit einer Griffstange GN 310 versehen.

Die Spirale hat den Vorteil, dass sie selbsthemmend und die Spannwirkung in jeder Winkelstellung gleich groß ist.

Als Lagerbolzen können Bundschrauben GN 732.1 eingesetzt werden.

siehe auch...

- Bundschrauben GN 732.1 → Seite 1057
- Spiralexzenter GN 918 → Seite 668

Bestellbeispiel

GN 919-35-B12

1	d ₁
2	d ₂