



1.1
1.2
1.3
1.4

1 d_1			2 d_2	d_3	h_1	$h_2 \approx$	Länge $l \approx$
GN 99.7	GN 99.8 1.4301	GN 99.8 1.4404 (A4)					
16	16	16	M 8	10	12,5	26	47,5
20	20	20	M 10	12	15	32	59,5
25	25	25	M 12	14	19	40	75,5
32	32	-	M 16	18	25	52	94,5
40	40	-	M 20	20	31	62	118

Ausführung

- GN 99.7**
Stahl
verzinkt, blau passiviert
- GN 99.8**
Edelstahl
 - nichtrostend, 1.4301
 - nichtrostend, 1.4404 **A4**
 - matt gestrahlt
- Schaft stumpf aufgeschweißt
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

3

Hinweis

- siehe auch...
- Spannmuttern GN 206.1 (Stahlguss) → Seite 509
 - Edelstahl-Spannmuttern GN 206.1 → Seite 509

Bestellbeispiel (Stahl)	1	d_1
GN 99.7-20-M10	2	d_2

Bestellbeispiel (Edelstahl 1.4301)	1	d_1
GN 99.8-32-M16	2	d_2

Bestellbeispiel (Edelstahl 1.4404)	1	d_1
GN 99.8-25-M12-A4	2	d_2
	3	Werkstoff

2.1
2.2
2.3
2.4