Triangular Knobs

Plastic, Threaded Bushing Brass / Threaded Stud Steel







elesa
Original design VTR. / VTR.p





1 d1	2 d2	d3	h1	h2	t
32	M 5	14	26	16	10
32	M 6	14	26	16	12
40	M 6	16	30	17	12
40	M 8	16	30	17	14
50	M 8	19	35	19	14
50	M 10	19	35	19	16
60	M 10	22	41	22	16
60	M 12	22	41	22	18

Specification

3

Knob
Plastic, Polyamide (PA)
- Glass fiber reinforced
- Operating temperature** -30 °C to +90 °C
- Black, RAL 9005, shiny finish ● SW
- Orange, RAL 2004, shiny finish (only with threaded bushing) ● OR

Threaded bushing
Brass

Threaded stud
Steel
Zinc plated, blue passivated

RoHS

The shape of triangular knobs GN 5339 allows a relatively high amount of torque to be applied.

Technical Information	Page
Plastic Characteristics	QVX

How to order (Threaded bushing)

1 2 3
GN 5339-40-M8-OR

1	d_1
2	d_2
3	Color

How to order (Threaded stud)

1 2 3 4
GN 5339-50-M10-30-SW

1	d_1
2	d_2
3	Lenght l
4	Color