

GN 603.13 Verstellbare Klemmhebel

Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl, mit Ausrastknopf, mit Verliersicherung








elesa
Original design ERX-SST-p-RC / -LP

ROST FREI

5 Form

R mit Ringöse
P mit Kunststoff-Kugelkette



Form **P**

1 l_1	2 d_1	3 l_2			d_2	d_3	h_1	h_2	h_3	h_4 Rastweg	r
44	M 6	10	20	30	12	16	29,5	6	32,5	3,5	21
63	M 8	20	30	40	15	19	37,5	8	43	4	22,5
78	M 10	30	40	50	19	24,5	47	12	54	4	24

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021

Ausrastknopf
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarzgrau, RAL 7021, glänzend

Einsatz
Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- schwarz
- Gewindezapfen
  Edelstahl 1.4305 **N**

Ringöse / Kugelkette
Kunststoff, Polyacetal (POM), schwarz

Schlüsselring bei Form P
Edelstahl 1.4310, chemisch geschwärzt

Einsatztemperatur 0 °C bis +60 °C

RoHS

Zubehör	Seite
GN 111.3 Schlüsselringe (Edelstahl)	QVX
GN 111 Kugelketten (Messing)	QVX
GN 111.5 Kugelketten (Edelstahl)	QVX
GN 111.2 Halteseile (Edelstahl)	QVX
GN 111.8 Halteseile (Edelstahl Güteklasse 4)	QVX
GN 111.4 Spiral-Halteseile (Kunststoff)	QVX

Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 603.13 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Einsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.
Über die angebrachte Ringöse können verstellbare Klemmhebel GN 603.13 mit einer Kugelkette oder einem Halteseil unverlierbar befestigt werden. In der Form P werden sie montiert mit Ringöse und Kugelkette geliefert.

Hinweise	Seite
GN 603 Verstellbare Klemmhebel (mit Ausrastknopf, Gewindezapfen Stahl)	QVX
GN 603.1 Verstellbare Klemmhebel (mit Ausrastknopf, Gewindezapfen Edelstahl)	QVX
GN 600 Flache verstellbare Klemmhebel (mit Ausrastknopf)	QVX

Technische Informationen	
Produktfamilie Ergostyle®	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel

1 2 3 4 5
GN 603.13-63-M8-20-N-P

1	l_1
2	d_1
3	l_2
4	Werkstoff
5	Form