



elesa

Original design PA11 / PA12

3 Form

- R** Ziffern steigend bei Rechtsdrehung
L Ziffern steigend bei Linksdrehung

1**2**

d₁	Untersetzung Messwerk					d₂	d₃	l₁	l₂
42	2:1	10:1	20:1	40:1	72:1	49,8	48,2	30	23
42	4:1	12:1	24:1	48:1	100:1	49,8	48,2	30	23
42	6:1	15:1	30:1	50:1	-	49,8	48,2	30	23
42	8:1	16:1	36:1	60:1	-	49,8	48,2	30	23
60	2:1	10:1	24:1	50:1	150:1	68,5	67	32	25
60	4:1	12:1	30:1	60:1	-	68,5	67	32	25
60	6:1	16:1	36:1	72:1	-	68,5	67	32	25
60	8:1	20:1	40:1	100:1	-	68,5	67	32	25

Ausführung**Gehäuse**

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstärkt
- schwarz, matt

Sichtscheibe

Kunststoff, Polyamid (PA-T)

- glasklar, alterungsbeständig
- schlagfest

Gehäuse / Sichtscheibe

- Einsatztemperatur 0 °C bis +100 °C

- öl- und lösungsmittelbeständig (jedoch nicht alkoholbeständig)

Zeiger

Kunststoff

- langer Zeiger rot
- kurzer Zeiger schwarz

Skala

Aluminium

- matt eloxiert
- Teilstriche und Ziffern schwarz

Schutzart IP 65

RoHS

Auf Anfrage

- Sonderskalen

Stellungsanzeiger GN 000.9 sind zum Einbau in verschiedene Bedienelemente vorgesehen.

Hervorstechende Merkmale dieser Stellungsanzeiger sind:

Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt; da auch die nach außen geführte Ritzelwelle mit einem O-Ring abgedichtet ist, sind die Stellungsanzeiger dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 65).

Das Prinzip Festhaltesystem mit dem zwangsläufigen Antrieb gestattet die Verwendung der Stellungsanzeiger GN 000.9 in jeder Einbaulage und auch bei starker Vibration.

Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.

Hinweise

Hinweise	Seite
GN 000.13 Stellungsanzeiger (Festhaltesystem, digitale / analoge Anzeige)	QVX

Technische Informationen

Weitere Erläuterungen zu Stellungsanzeigern GN 000.9	QVX
Erläuterungen Schutzart	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX

Zubehör

GN 534.9 Drehknöpfe	QVX
GN 577.9 Handräder	QVX
GN 323.9 Scheibenhänder	QVX

Bestellbeispiel**GN 000.9-60-12-L**

1	d₁
2	Untersetzung
3	Form