



| <b>d<sub>1</sub></b> | <b>d<sub>2</sub></b> | <b>b</b> | <b>d<sub>3</sub></b> <sup>+0,2<br/>+0,5</sup> | Länge | <b>l</b> | <b>m</b> | <b>s</b> | <b>t</b>  | Senkschraube<br>DIN 7991                        | für Bügelgriffe |
|----------------------|----------------------|----------|---|-------|----------|----------|----------|-----------|---|-----------------|
| 8                    | M 4                  | 10       | 4   | 20    | 10       | 3        | 7        | M 4 x 10  | GN 425-8-...                                    |                 |
| 10                   | M 5                  | 12       | 5   | 24    | 12       | 4        | 8        | M 5 x 12  | GN 425-10-... / GN 425.1-10-...                 |                 |
| 12                   | M 6                  | 15       | 6   | 30    | 15       | 4,5      | 9,5      | M 6 x 14  | GN 425-12-... / GN 425.1-12-... / GN 435-12-... |                 |
| 16                   | M 6                  | 18       | 6   | 34    | 16       | 4,5      | 9,5      | M 6 x 14  | GN 425-16-... / GN 435-16-...                   |                 |
| 20                   | M 6                  | 22       | 6   | 40    | 18       | 4,5      | 9,5      | M 6 x 14  | GN 565-20-... / GN 565.5-20-...                 |                 |
| 20                   | M 8                  | 22       | 8   | 42    | 20       | 6        | 12       | M 8 x 18  | GN 426-20-... / GN 426.1-20-...                 |                 |
| 26                   | M 8                  | 28       | 8   | 52    | 24       | 6        | 12       | M 8 x 18  | GN 565-26-...                                   |                 |
| 28                   | M 10                 | 30       | 10  | 56    | 26       | 6,5      | 13,5     | M 10 x 20 | GN 426-28-... / GN 426.1-28-...                 |                 |

**Ausführung**

**Befestigungsplatten**

Zink-Druckguss

**ZD**

kunststoffbeschichtet

- schwarz, RAL 9005, struktur matt
- silber, RAL 9006, struktur matt

- **SW**
- **SR**

**Senkschrauben DIN 7991**

Stahl

verzinkt, blau passiviert

RoHS

Befestigungssätze GN 181 ermöglichen bei verschiedenen Bügelgriffen bei Innengewinde die Befestigung von der Bedienseite.

Die Montagstellung der Befestigungsplatten ist frei wählbar. Ein seitlicher Versatz oder die Montage auf abweichenden Bohrbildern / Bohrungsabständen wird so realisierbar.

Ein Befestigungssatz besteht aus zwei Befestigungsplatten und zwei Senkschrauben.

**Hinweise**

**Seite**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>GN 425</b> Bügelgriffe (Stahl / Aluminium / Edelstahl)   | QVX / QVX |
| <b>GN 425.1</b> Bügelgriffe (Stahl / Aluminium / Edelstahl) | QVX / QVX |
| <b>GN 435</b> Bügelgriffe (Edelstahl, hohe Ausführung)      | QVX       |
| <b>GN 565</b> Bügelgriffe (Aluminium)                       | QVX       |
| <b>GN 565.5</b> Bügelgriffe (Edelstahl)                     | QVX       |
| <b>GN 426</b> Bügelgriffe (Aluminium)                       | QVX       |
| <b>GN 426.1</b> Bügelgriffe (Aluminium)                     | QVX       |

**Bestellbeispiel**

**GN 181-ZD-28-M10-SW**

- 1** Werkstoff
- 2** d<sub>1</sub>
- 3** d<sub>2</sub>
- 4** Farbe