



4 Kennziffer
 2 mit 4 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

| 1 d ₁ Bohrung | 1 s ₁ Vierkant | 2 d ₂ Bohrung | 2 s ₂ Vierkant | 3 k Klemm- länge | l ₁ | l ₂ | l ₃ | m | z Schraub- stellen | Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l ₄ | |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|--------------------------|---|----|
| B 20 | V 20 | B 20 | V 20 | 50 | 120 | 68 | 46 | 86 | M8-35 | 63 | 78 |
| B 25 | V 25 | B 25 | V 25 | 50 | 120 | 68 | 46 | 86 | M8-35 | 63 | 78 |
| B 30 | V 30 | B 30 | V 30 | 50 | 120 | 68 | 46 | 86 | M8-35 | 63 | 78 |
| B 30 | V 30 | B 30 | V 30 | 60 | 141 | 79 | 59 | 101,5 | M8-50 | 63 | 78 |
| B 32 | - | B 32 | - | 60 | 141 | 79 | 59 | 101,5 | M8-50 | 63 | 78 |
| B 35 | V 35 | B 35 | V 35 | 60 | 141 | 79 | 59 | 101,5 | M8-50 | 63 | 78 |
| B 40 | V 40 | B 40 | V 40 | 60 | 141 | 79 | 59 | 101,5 | M8-50 | 63 | 78 |
| B 40 | V 40 | B 40 | V 40 | 76 | 176 | 98 | 70 | 127 | M10-60 | 78 | 92 |
| B 42 | - | B 42 | - | 76 | 176 | 98 | 70 | 127 | M10-60 | 78 | 92 |
| B 45 | V 45 | B 45 | V 45 | 76 | 176 | 98 | 70 | 127 | M10-60 | 78 | 92 |
| B 48 | - | B 48 | - | 76 | 176 | 98 | 70 | 127 | M10-60 | 78 | 92 |
| B 50 | V 50 | B 50 | V 50 | 76 | 176 | 98 | 70 | 127 | M10-60 | 78 | 92 |

Ausführung

- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - blank, matt gestrahlt ○ **BL**
- Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Sechskantmüttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Zubehör

- Verstellbare Klemmhebel GN 911
→ Seite 1784

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 194 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an Profilsystemen geeignet.

An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Bestellbeispiel (Bohrung - Bohrung) | 1 d ₁ (s ₁) |
| | 2 d ₂ (s ₂) |
| | 3 k |
| | 4 Kennziffer |
| | 5 Oberfläche |
| GN 194-B42-B42-76-2-BL | |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Bestellbeispiel (Vierkant - Bohrung) | 1 s ₁ (d ₁) |
| | 2 d ₂ (s ₂) |
| | 3 k |
| | 4 Kennziffer |
| | 5 Oberfläche |
| GN 194-V50-B50-76-2-SW | |

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

