


## Anwendungsbeispiel



d Bohrung	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	s Vierkant	t ≈	x	y <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>
B 10	40	21	20	4,5	V 8	10	30	56	40
B 12	40	21	20	4,5	V 10	10	30	56	40
B 14	40	21	20	4,5	V 12	10	30	56	40

## Ausführung

- Kunststoff (Polyamid)
  - glasfaserverstärkt
  - temperaturbeständig bis 60 °C
  - schwarz, matt
- Zylinderschrauben DIN 912  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4301
- Sechskantmuttern ISO 4032  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4301
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

## Hinweis

siehe auch...

- *Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme* → Seite 18
- *Fuß-Klemmhalter GN 473 (Aluminium)* → Seite 1789
- *Haltestangen / Halterohre GN 480.1* → Seite 1833
- *Befestigungsglaschen GN 176* → Seite 1809
- *Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965* → Seite 2086
- *Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968* → Seite 2096

Bestellbeispiel

GN 175-B12

1 d