



3 Form

- E Hebel schräg
- D Hebel gerade

1 2

d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h	l ₂	l ₃	t
21	M 6 M 8	13,5	8	20	37	34,5	4,5	62	3	75	70	11
24	M 8 M 10	16	10	25	44	41	6,5	78	3,5	101	108	14
28	M 10 M 12	19	12	30	53	49	8,5	93	4	116	124	17
33	M 12 M 16	23	12	32	60	56	10,5	105	4,5	131	140,5	22

Ausführung

Nabe / Schaft

Stahl
brüniert

Einsatz

Stahl
brüniert

Kugelknopf DIN 319

Kunststoff, Phenolharz (PF)
schwarz, glänzend

Sicherungsring

Kunststoff, Polyacetat (POM)

RoHS

Sicherheits-Spannhebel GN 312 werden eingesetzt, wenn ein versehentliches, unbedachtes Lösen oder Verstellen zu Unfällen führen kann. Unbetätigt ist der Hebel nicht mit dem Einsatz verbunden, d. h. der Spannhebel lässt sich leichtgängig drehen.

Erst durch Niederdrücken der Hebelnabe rasten die beiden Kerbverzahnungen ein, sodass gelöst oder gespannt werden kann.

Nach dem „Loslassen“ wird die Verbindung durch Federkraft wieder gelöst.

Hinweise

GN 604.2 Sicherheits-Klemmhebel (Kunststoff)

Seite

QVX

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel

GN312-21-M8-E

- 1 d₁
- 2 d₂
- 3 Form