



1	2	3					d ₃	d ₄	h ₁	h ₃	h ₄
l ₁	d ₁	l ₂									Rastweg
63	M 6	20	27	-	-	-	24	17,5	34,5	48,5	4
78	M 8	21	36	-	-	-	25	21	39,5	58,5	4
92	M 10	29	47	-	-	-	30	24	46,5	68,5	4
108	M 12	34	50	57	65	85	35	30	56,5	82	5

Ausführung

Griff

Zink-Druckguss

- kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- schwarz, RAL 9005, seidenglanz
- orange, RAL 2004, strukturmatt
- rot, RAL 3000, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt
- verchromt

- SW
- SZ
- OS
- RS
- SR
- CR

Einsatz

Stahl
nitriert, brüniert

Halteschraube

Stahl, brüniert

RoHS

Neben der Einstellbarkeit in eine bestimmte Spannstellung haben verstellbare Klemmhebel GN 300.4 eine Spannfläche, die über ein Kugellager (Axiallager) mit der Gewindebuchse des Klemmhebels verbunden ist. Dadurch werden folgende Vorteile erzielt:

- Doppelte Spannkraft durch geringe Flächenreibung
- Schonung des zu spannenden Elementes durch eine feststehende Auflagefläche
- geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Gewinde

Bestellbeispiel		1	l ₁
		2	d ₁
		3	l ₂
GN 300.4-92-M10-47-RS		4	Farbe (Oberfläche)

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4