



² d ₁	³ Länge l	d ₂	h ₁	h ₂	r	t min.
20	200	M 8	105	68	22	15
20	300	M 8	105	68	22	15
28	250	M 10	125	78	32	15
28	350	M 10	125	78	32	15
28	500	M 10	125	78	32	15

Ausführung**Aluminium**

- kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt
- blank, gleitgeschliffen

¹

AL

⁴

- SW
- SR
- BL

RoHS

Bügelgriffe GN 426.1 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt.

Hinweise

Hinweise	Seite
GN 565.2 Schräge Bügelgriffe (Montage von der Bedien- oder Rückseite)	QVX
GN 425.1 Bügelgriffe (Ø 8, 10, 12, Aluminium / Edelstahl, abgewinkelt)	QVX
GN 333 Rohrgriffe (abgewinkelt)	QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit	QVX
---------------------------	-----

Zubehör

GN 181 Befestigungssätze (Befestigung von der Bedienseite)	QVX
--	-----

Bestellbeispiel

¹ ² ³ ⁴
GN 426.1-AL-28-250-SW

1	Werkstoff
2	d ₁
3	Länge l
4	Oberfläche