


Anwendungsbeispiel



1 2 3

s ₁ Außen- Vierkant	s ₂ Innen- Vierkant	d Gewinde-Ø - t Gewindetiefe							l ₁	l ₂	Statische Belastbarkeit in N		passend für Konstruk- tionsrohre GN 990
		M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24			M8 ... M16	M20... M24	
V 20	V 16	M8-10	-	-	-	-	-	23	5	4000	-	V 20	
V 20	V 17	M8-10	-	-	-	-	-	23	5	4000	-	-	
V 25	V 21	M8-10	M10-10	-	-	-	-	26	6	4500	-	V 25	
V 25	V 22	M8-10	M10-10	M12-10	-	-	-	26	6	4500	-	-	
V 30	V 26	M8-10	M10-10	M12-10	M14-15	M16-15	-	31	6	4500	-	V 30	
V 30	V 27	M8-10	M10-10	M12-10	M14-15	M16-15	-	31	6	4500	-	-	
V 35	V 31	M8-10	M10-10	M12-10	M14-15	M16-15	M20-20	38	8	6000	6000	V 35	
V 35	V 32	M8-10	M10-10	M12-10	M14-15	M16-15	M20-20	38	8	6000	6000	-	
V 40	V 34	-	M10-10	M12-10	-	-	-	38	8	6000	8000	V 40	
V 40	V 35	M8-10	M10-10	M12-10	M14-15	M16-15	M20-20	38	8	6000	8000	-	
V 40	V 36	M8-10	M10-10	M12-10	M14-15	M16-15	M20-20	38	8	6000	8000	-	
V 40	V 37	M8-10	M10-10	M12-10	M14-15	M16-15	M20-20	38	8	6000	8000	-	
V 40	V 37,6	M8-10	M10-10	M12-10	M14-15	M16-15	M20-20	38	8	6000	8000	-	
V 45	V 39	-	-	M12-10	-	M16-15	-	38	8	6000	8000	V 45	
V 50	V 44	-	M10-10	M12-10	M14-15	M16-15	M20-20	45	10	6000	8500	V 50	
V 50	V 45	M8-10	M10-10	M12-10	M14-15	M16-15	M20-20	45	10	6000	8500	-	
V 50	V 46	M8-10	M10-10	M12-10	M14-15	M16-15	M20-20	45	10	6000	8500	-	
V 50	V 47	M8-10	M10-10	M12-10	M14-15	M16-15	M20-20	45	10	6000	8500	-	
V 50	V 47,6	M8-10	M10-10	M12-10	M14-15	M16-15	M20-20	45	10	6000	8500	-	
V 60	V 54	-	M10-10	M12-10	M14-15	M16-15	M20-20	45	10	6000	8500	-	
V 60	V 56	-	M10-10	M12-10	M14-15	M16-15	M20-20	45	10	6000	8500	-	

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - schwarz, matt
 - temperaturbeständig bis 100 °C
- Buchse Messing
blank oder vernickelt
- *Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158*
- RoHS

Hinweis

Einsteckbuchsen GN 448 ermöglichen die Montage von Schrauben in Röhren. Sie werden dabei über den leicht konisch zulaufenden Einsteckteil im Rohr gehalten.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zu bleibenden Verformungen oder zum Bruch der Einsteckbuchse kommen kann.

Bestellbeispiel GN 448-V40-V37-M16	1	s ₁
	2	s ₂
	3	d ₃

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

