


x = geschliffen

Anwendungsbeispiel

Pendelelement  
GN 709.1



Positionierelement  
GN 409.1



3 Form

- B Druckfläche plan
- K Druckfläche gewölbt
- R Druckfläche geriffelt

1

2

h Form B: ±0,01 Form K / R: ±0,1	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> Form B / R	t min.	SW	e Eckenmaß
15	M 8	17	6	17	19,4
20	M 10	19	10	19	21,9
20	M 12	22	10	22	25,2
25	M 8	17	12	17	19,4
25	M 12	22	15	22	25,2
30	M 10	19	15	19	21,9
30	M 12	22	18	22	25,2
30	M 16	30	20	30	33
40	M 10	19	15	19	21,9
40	M 12	22	18	22	25,2
50	M 12	22	18	22	25,2
50	M 16	30	24	30	33

Ausführung

- Stahl
  - gehärtet
  - brüniert

- RoHS

Hinweis

Positionierelemente GN 409.2 mit Innengewinde werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendet.

Bestellbeispiel

GN 409.2-25-M8-R

1	h
2	d <sub>1</sub>
3	Form

3.1  
3.2  
3.3  
3.4  
3.5  
3.6  
3.7  
3.8  
3.9

