



Länge l ±0,25	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>
100	34	43
120	34	43
180	34	43

### Ausführung

- Stahl verchromt **CR**
- Edelstahl **NI**
  - nichtrostend, 1.4305
  - matt gestrahlt
- Sechskantmuttern ISO 8675-M10x1  
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
- Unterlegscheiben DIN 125  
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1837
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS



### Hinweis

Klappgriffe GN 425.2 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll.

In beiden Endstellungen wird der Griff durch gefederte Druckstücke gehalten.

siehe auch...

- Schalen-Klappgriffe GN 425.8 (mit Arretierung oder Federrückstellung) → Seite 170
- Klappgriff GN 825.1 (Kunststoff, mit Federrückstellung) → Seite 169

Bestellbeispiel (Stahl)

**GN 425.2-120-CR**

- |   |            |
|---|------------|
| 1 | Länge l    |
| 2 | Oberfläche |

Bestellbeispiel (Edelstahl)

**GN 425.2-180-NI**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1 | Länge l   |
| 2 | Werkstoff |