


ausgeklappt



Länge $l \pm 0,25$	h_1	h_2	h_3	F_1 Belastbarkeit in N ausgeklappt
100	34	44,5	55	500
120	34	44,5	55	500
180	34	44,5	55	500

Ausführung



- Klappgriff
 - Stahl, verchromt
 - Edelstahl nichtrostend, 1.4305 matt gestrahlt
- Anbauteil
 - Kunststoff
 - Thermoplast (Polyamid PA)
 - temperaturbeständig bis 100 °C
 - schwarz, matt
- Abdeckung
 - Kunststoff
 - Thermoplast (Polyamid PA)
 - temperaturbeständig bis 100 °C
 - schwarzgrau, matt
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1837
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS



Hinweis

Klappgriffe GN 425.5 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll.

In beiden Endstellungen wird der Griff durch gefederte Druckstücke gehalten.

Der in der Tabelle angegebene Wert der statischen Belastbarkeit ist ein Richtwert, bei dessen Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststoffanbauteiles kommen kann. Gegebenenfalls ist der Klappgriff GN 425.2 zu verwenden.

siehe auch...

- Schalen-Klappgriffe GN 425.8 (mit Arretierung oder Federrückstellung) → Seite 170
- Klappgriff GN 825.1 (Kunststoff, mit Federrückstellung) → Seite 169

Bestellbeispiel

GN 425.5-100-NI

- 1 Länge l
- 2 Werkstoff

