



3 Form

- A** Befestigung von der Rückseite durch Gewinde
- B** Befestigung von der Bedienseite durch Durchgangsbohrung
- C** Befestigung von der Bedienseite durch Schweißen

4 Kennziffer

- 1** Griffbügel 90° klappbar
- 2** Griffbügel 90° klappbar, mit Haltefedern
- 3** Griffbügel 180° klappbar
- 4** Griffbügel 180° klappbar, mit Haltefedern



Länge l	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂ ≈	h ₃	h ₄	m	t ₁	t ₂
120	124	20	106	M 6	6,4	16	53	49	59	60	10	9,6

Ausführung

Anbauteil

Edelstahl-Feinguss 1.4308

- matt gestrahlt
- kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt nur in Form A und B



NI



GS

● SW

Griffbügel

Edelstahl 1.4301
matt gestrahlt

Haltefedern

Federstahl 1.4310

RoHS

Klappgriffe GN 425.9 werden eingesetzt, wenn der Griffbügel in der Ruhestellung nur wenig vorstehen soll.

Für seitlichen „Zugriff“ bieten sich die Klappgriffe nach Kennziffer 1 und 2 an, da diese über einen 90°-Anschlag verfügen. Beim Bedienen von oben stellen die frei um 180° klappbaren Griffbügel der Kennziffer 3 und 4 die vorteilhaftere Version dar.

Eingelegte Haltefedern bei Kennziffer 2 und 4 halten den Griffbügel in jeder Position. So kann er in einer schnell greifbaren Stellung verbleiben und in der Ruhestellung werden Klappergeräusche z. B. durch Vibrationen verhindert. Griffbügel und Haltefedern werden durch die Montage des Anbauteils auf eine vollflächige Auflage gehalten. Alle Teile werden unmontiert geliefert.

Hinweise

GN 425.8 Schalen-Klappgriffe
(Stahl / Edelstahl, mit Arretierung oder Federrückstellung)

Seite

QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

QVX

Bestellbeispiel

1	Länge l
2	Werkstoff
3	Form
4	Kennziffer
5	Oberfläche

GN 425.9-120-NI-A-1-SW