



¹ d ₁	² d ₂	² d ₃	³ Länge l		d ₄	b	h ₁	h ₂	t min.	⁴ Drehmoment ±15% in Nm	
48	M 5	M 5	10	16	26	20	28	9	8	2	3
48	M 6	M 6	16	25	26	20	28	9	8	2	3

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 80 °C
- schwarz, matt ● **SW**
- orange, matt ● **OR**
- Drehmomentmechanik
Stahl, vernickelt
- Buchse / Schraube
Stahl, vernickelt
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

Hinweis

Drehmoment-Flügelmuttern / Flügelschrauben GN 5320 werden dann eingesetzt, wenn das per Handkraft einleitbare Drehmoment begrenzt werden soll.

Die Drehmomentmechanik der Flügelmutter / Flügelschraube löst beim Rechtsdrehen mit Erreichen des angegebenen Drehmoments eine „Überrastung“ aus. Dadurch ist sichergestellt, dass z. B. beim Anziehen ein max. zulässiges Drehmoment nicht überschritten wird.

Beim Linksdrehen wird dagegen zuverlässig ein zum Lösen nötiges Drehmoment übertragen.

siehe auch...

- *Drehmoment-Rändelgriffe GN 3663* → Seite 652
- *Drehmoment-Rändelgriffschrauben GN 3663* → Seite 652

Bestellbeispiel (Buchse)	
¹	d ₁
²	d ₂
⁴	Drehmoment
⁵	Farbe
GN 5320-48-M5-2-SW	

Bestellbeispiel (Schraube)	
¹	d ₁
²	d ₃
³	Länge l
⁴	Drehmoment
⁵	Farbe
GN 5320-48-M6-16-3-SW	

