



3 Form

E mit Gewinde-Sackloch

D mit Gewinde-Durchloch

1

2

d ₁	d ₂		d ₃	d ₄	b	h ₁	h ₂	t ₁ min.	t ₂
	Form E	Form D							
32	M 6	M 6	11	6,5	13	14,5	5,5	10	12
40	M 8	M 8	14	9	15,5	17	7,5	15	14
48	M 8	M 10	17	11	19	19	9	20	16
56	M 10	-	18,5	-	21	23	11	13	-

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - temperaturbeständig bis 130 °C
 - schwarz, matt
- Buchse
Messing
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

Hinweis

siehe auch...

- *Flügelmuttern GN 532* → Seite 614
- *Flügelmuttern GN 634* → Seite 606
- *Flügelmuttern GN 640* → Seite 612

Bestellbeispiel

GN 532.1-48-M8-E

1	d ₁
2	d ₂
3	Form