



3 Form

- A ohne Bohrung
- E mit Gewinde-Sackloch
- D mit Gewinde-Durchloch
- C mit Sackloch H7

1 d_1	2 d_2 Gewinde Form D Form E	2 d_3 H7 Bohrung Form C	d_4	h_1	h_2	t_1 min.	t_2
40	M 6	-	18	30,5	15	12	13
40	M 8	B 8	18	30,5	15	15	13
50	M 8	-	21	34	17	15	16
50	M 10	B 10	21	34	17	18	16
60	M 10	-	25	39	18	18	20
60	M 12	B 12	25	39	18	22	20

Ausführung

- Edelstahl nichtrostend, 1.4404 (A4) matt gestrahlt
- *Querbohrungen GN 110* → Seite 2080
- *ISO-Passungen* → Seite 2151
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- **RoHS**

Auf Anfrage

- hochglanzpoliert (PL)

Hinweis

Edelstahl-Sterngriffe GN 5335.4 haben glatte und geschlossene Flächen, sowie große Eckradien. Damit sind sie geeignet für ein Umfeld mit besonderen hygienischen Anforderungen.

siehe auch...

- *Edelstahl-Dreikantgriffe GN 5339.5* → Seite 602
- *Edelstahl-Sterngriffe GN 5334* → Seite 574
- *Edelstahl-Flügelmuttern GN 834* → Seite 618
- *Edelstahl-Sterngriffe DIN 6336* → Seite 540
- *Edelstahl-Kreuzgriffe DIN 6335* → Seite 582
- *Edelstahl-Dreisterngriffe GN 5345* → Seite 592

Bestellbeispiel

GN 5335.4-40-M8-E

- 1** d_1
- 2** d_2 (d_3)
- 3** Form