



elesa

Original design MBT.50/GA11

4 Form

- R** Ziffern steigend bei Rechtsdrehung
L Ziffern steigend bei Linksdrehung

1 d ₁	2 d ₂ H7 Bohrung	3 Untersetzung Messwerk				d ₃	d ₄	d ₅	b	l ₁	l ₂	l ₃
50	B 8	2:1	10:1	24:1	50:1	18	24	42	31,5	17,5	48	6
50	B 8	4:1	12:1	30:1	60:1	18	24	42	31,5	17,5	48	6
50	B 8	6:1	16:1	36:1	72:1	18	24	42	31,5	17,5	48	6
50	B 8	8:1	20:1	40:1	100:1	18	24	42	31,5	17,5	48	6
70	B 10	2:1	10:1	24:1	50:1	22	28	60	33	22	52	6
70	B 10	4:1	12:1	30:1	60:1	22	28	60	33	22	52	6
70	B 10	6:1	16:1	36:1	72:1	22	28	60	33	22	52	6
70	B 10	8:1	20:1	40:1	100:1	22	28	60	33	22	52	6

Ausführung**Drehknopf**

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstärkt
- schwarz, matt

Sichtscheibe

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasklar, alterungsbeständig
- schlagfest

Drehknopf / Sichtscheibe

• Einsatztemperatur 0 °C bis +100 °C

- öl- und lösungsmittelbeständig (jedoch nicht alkoholbeständig)

Zeiger

Kunststoff

- langer Zeiger rot
- kurzer Zeiger schwarz

Skala

Aluminium

- matt eloxiert
- Teilstriche und Ziffern schwarz

Buchse

Stahl, brüniert

Gewindestift

Edelstahl

Schutzart IP 67

RoHS

Auf Anfrage

- Sonderskalen

Bei Drehknöpfen mit Stellungsanzeiger GN 5348 ist das Messwerk direkt in den Drehknopf eingebaut, d.h. Drehknopf und Stellungsanzeiger bilden eine Einheit. Dadurch sind sie sehr preisgünstig; außerdem bestechen sie durch ein ansprechendes Design.

Im übrigen sind Drehknopf, Zeigerwelle und Sichtscheibe aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt; damit sind sie absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 67).

Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige und Verwendung auch bei bis 60° geneigten Spindeln.

Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.

Montagefolge

1. Spindel in Ausgangsstellung (0-Stellung) drehen.
2. Unmontierten Drehknopf in 0-Stellung bringen.
3. Drehknopf auf Spindel montieren und mit Druckschraube befestigen.

Hinweise**GN 5343** Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger (digitale / analoge Anzeige)**Seite**

QVX

Technische Informationen

Weitere Erläuterungen zu Stellungsanzeigern GN 000.8

QVX

Erläuterungen zu Schutzart IP

QVX

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

Zubehör**GN 826** Klemmelemente (für Verstellspindeln)

QVX

Bestellbeispiel

GN 5348-50-B8-10-R

- | | |
|----------|----------------|
| 1 | d ₁ |
| 2 | d ₂ |
| 3 | Untersetzung |
| 4 | Form |