



## 2 Form

- A** geschlossene Form  
**B** offene Form, Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)  
**C** offene Form, Montage von der Bedienseite

## 1

$l_1$	$a_1$	$a_2$	$a_3$	$b_1$	$b_2$	$d_1$	$d_2$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$h_5$	$l_2$	$l_3 \pm 0,2$	$l_4$	$l_5$	$l_6$	$l_7$	$t_1$ min.	$t_2$ min.	$t_3$
162	38	19	40	25	28	M 8	8,3	55	57	36	38	28	128	140	8	22	10	20	12	16	8

## Ausführung

### Griff

Aluminium

kunststoffbeschichtet

- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt

● SW  
 ● SR

### Abdeckkappe bei Form C

Kunststoff

- schwarz (bei SW)
- hellgrau (bei SR)

RoHS

Charakteristisch für Handgriffe GN 559 ist die als Daumenaufgabe ausgebildete Fläche auf dem vorderen Griffschenkel. Gleichzeitig gestattet der verlängerte Schenkel die Ausführung als offene Form, bei welcher der Zugriff auch seitlich erfolgen kann.

Bei der Form C werden die Befestigungsbohrungen nach der Montage des Griffs durch eine Abdeckkappe verschlossen. Diese ist im Lieferumfang enthalten.

Handgriffe GN 559 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus. Die Befestigung erfolgt jeweils durch zwei Schrauben M8, wobei bei der geschlossenen Form A zwei Lochabstände ( $l_2$  oder  $l_3$ ) zur Verfügung stehen.

### Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit

Seite

QVX

### Bestellbeispiel

GN 559-162-B-SW

- |   |            |
|---|------------|
| 1 | $l_1$      |
| 2 | Form       |
| 3 | Oberfläche |