

Rostfrei

**3 Form**

**A** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

**B** Montage von der Bedienseite

| 1 b | 2 Länge l | | | a | $d_1$ | $d_2$ | $h_1$ | $h_2$ | r | $t_1$ min. | $t_2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Form A gestrahlt **GS** | Form A gleitpoliert **GP** | Form B gestrahlt **GS** | | | | | | | | |
| 20 | 112 | 112 | 112 | 13 | M 6 | 5,4 | 49 | 13,5 | 13 | 10 | 5,5 |
| 20 | 128 | 128 | 128 | 13 | M 6 | 5,4 | 51 | 13,5 | 13 | 10 | 5,5 |
| 20 | 160 | 160 | 160 | 13 | M 6 | 5,4 | 51 | 13,5 | 13 | 10 | 5,5 |
| 20 | 200 | 200 | - | 13 | M 6 | - | 51 | - | 13 | 10 | - |
| 20 | 250 | - | - | 13 | M 6 | - | 51 | - | 13 | 10 | - |
| 20 | 300 | - | - | 13 | M 6 | - | 51 | - | 13 | 10 | - |
| 20 | 400 | - | - | 13 | M 6 | - | 51 | - | 13 | 10 | - |
| 26 | 128 | 128 | 128 | 17 | M 8 | 6,4 | 57 | 11 | 19 | 12 | 6 |
| 26 | 160 | 160 | 160 | 17 | M 8 | 6,4 | 57 | 11 | 19 | 12 | 6 |
| 26 | 200 | 200 | 200 | 17 | M 8 | 6,4 | 57 | 11 | 19 | 12 | 6 |
| 26 | 300 | - | - | 17 | M 8 | - | 57 | - | 19 | 12 | - |
| 26 | 400 | - | - | 17 | M 8 | - | 57 | - | 19 | 12 | - |
| 26 | 500 | - | - | 17 | M 8 | - | 57 | - | 19 | 12 | - |

## Ausführung

4

- Edelstahl 1.4301
  - matt gestrahlt **GS**
  - gleitpoliert, metallisch glänzend (nur Form A) **GP**
- *Angaben zur Belastbarkeit* → *Seite 2106*
- *Edelstahl-Eigenschaften* → *Seite 2166*
- RoHS

### Zubehör

- Befestigungssätze GN 181 (Befestigung von der Bedienseite) → *Seite 160*

## Hinweis

Bügelgriffe GN 565.5 zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus.

Die Bügelgriffe werden aus gebogenem Profil hergestellt.

siehe auch...

- *Bügelgriffe GN 565 (Aluminium)* → *Seite 106*
- *Bügelgriffe GN 565.1 (Aluminium)* → *Seite 107*
- *Bügelgriffe GN 426.5 (Edelstahl)* → *Seite 155*
- *Bügelgriffe GN 425 (Edelstahl)* → *Seite 146*
- *Bügelgriffe GN 728.5 (Edelstahl, Montage von der Bedien- oder Rückseite)* → *Seite 124*

Bestellbeispiel

1 2 3 4

**GN 565.5-20-112-A-GS**

| | |
|---|---|
| 1 | b |
| 2 | Länge l |
| 3 | Form |
| 4 | Oberfläche |