



Anwendungsbeispiel



3 Form

A Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

1

2

b <sub>1</sub>	Länge l ±0,25	a	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	b <sub>5</sub> +1	d	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	r	t min.
20	112	13	24	32	50	13,5	M 6	32	48	13	10
20	128	13	24	32	50	13,5	M 6	32	48	13	10
26	128	17	32	34	57	18	M 8	34	54	17	12
26	160	17	32	34	57	18	M 8	34	54	17	12

Ausführung

Edelstahl 1.4301  
matt gestrahlt

RoHS

4

MT

Bügelgriffe GN 565.7 werden aus gebogenem Edelstahl-Profil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Durch ihre abgeschrägten Auflageflächen gestatten sie den Zugriff auch bei beengten Platzverhältnissen.

Hinweise

Seite

GN 565.2 Schräge Bügelgriffe (Aluminium, Montage von der Bedien- oder Rückseite)	QVX
GN 425.1 Bügelgriffe (Aluminium / Edelstahl, abgewinkelt)	QVX
GN 426.6 Bügelgriffe (abgewinkelt)	QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel

1	b <sub>1</sub>
2	Länge l
3	Form
4	Oberfläche

GN 565.7-20-128-A-MT