



d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁ ≈	l ₂	l ₃ ≈
M 10	24	10,5	8	68	30	20
M 12	26	13	9	82	36	24,5
M 16	32	17	10	98	45	32

Ausführung

- Stahl verzinkt, blau passiviert
- Knebel stumpf angeschweißt
- RoHS



ST

Auf Anfrage

- in Edelstahl

Hinweis

Schnellspann-Knebelmuttern GN 6305.1 werden eingesetzt, wenn die Mutter nach dem Lösen ganz abgezogen und schnell wieder in Spannstellung gebracht werden soll.

Die Knebelmutter wird schräg auf den Gewindebolzen aufgesteckt. Beim Spannen rastet sie in die Gewindegänge des Bolzens ein.

siehe auch...

- Schnellspann-Rändelmuttern GN 6303.1 → Seite 644
- Schnellspann-Sterngriffe GN 6336.3 → Seite 550

Bestellbeispiel

GN 6305.1-M16-ST

1	d ₁
2	Werkstoff