



4 Form

D mit Gewinde-Durchloch

E mit Gewinde-Sackloch

2

3

d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t ₁ min.	t ₂
32	M 6	12	20	9	12	10
40	M 8	14	25	13	15	13
50	M 10	18	32	18	18	16
63	M 12	20	40	23	22	20

Ausführung

1

5

- Edelstahl-Feinguss 1.4408 **A4**
- poliert **PL**
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

Kreuzgriffe GN 6335 entsprechen den Abmessungen der DIN 6335, haben jedoch abweichend eine nicht schöpfende Geometrie, wodurch die Reinigung erleichtert und möglichen Ablagerungen entgegen gewirkt wird.

Sie sind geeignet für ein Umfeld mit besonderen, hygienischen Anforderungen und, aufgrund des verwendeten Werkstoffs, für Einsatzfälle in stark korrosiven Umgebungen.

siehe auch...

- Kreuzgriffe DIN 6335 (Kunststoff) → Seite 586
- Kreuzgriffe DIN 6335 (Gusseisen / Edelstahl / Aluminium) → Seite 582
- Kreuzgriffe GN 6335.1 (Duroplast, mit vorstehender Buchse) → Seite 588
- Kreuzgriffe GN 6335.2 (Thermoplast, mit vorstehender Buchse) → Seite 588

Bestellbeispiel

1	Werkstoff
2	d ₁
3	d ₂
4	Form
5	Oberfläche

GN 6335-**1****2****3****4****5**-A4-40-M8-E-PL