



Ausführung

- Kunststoff
Polyamid (PA)
- schwarz
- temperaturbeständig bis 90 °C
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

Hinweis

Die Seitenführung GN 646.4 hält das Fördergut im Bereich der Rollenschienen.

Sie können auf bereits montierte Rollenschienen aufgeklipst werden.

Die Seitenführungen sind nicht anwendbar für Kugelschienen (Kugelleisten GN 646.2).

An den Trennstellen lassen sich die Seitenführungen im Abstand von 54 mm (2 x 27 mm) auf individuelle Gesamtlängen kürzen.

siehe auch...

- *Rollenleisten GN 646.1* → Seite 2009
- *Trägerprofile GN 646.3* → Seite 2011

Bestellbeispiel

GN 646.4-270

1 Länge