



3 Form (Gleitpaarung)

- N Messing / Stahl nachschmierbar
- W Stahl-PTFE / Stahl wartungsfrei

1 2

d ₁ H7	d ₂	Links- gewinde	CETOP- Anschluss- maße	b ₁ -0,12	b ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	l ₁	l ₂	sw	t	w Kipp- winkel
5	M 5	M 5L	M 4	8	6	7,7	18	9	11	27	36	9	10	13°
6	M 6	M 6L	-	9	6,75	8,9	20	10	13	30	40	11	12	13°
8	M 8	M 8L	-	12	9	10,4	24	12,5	16	36	48	13	16	14°
10	M 10	M 10L	M 10 x 1,25	14	10,5	12,9	28	15	19	43	57	17	20	13°
12	M 12	M 12L	M 12 x 1,25	16	12	15,4	32	17,5	22	50	66	19	22	13°
14	M 14	M 14L	-	19	13,5	16,8	36	20	25	57	75	22	25	16°
16	M 16	M 16L	M 16 x 1,5	21	15	19,3	42	22	27	64	85	22	28	15°
18	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5L	-	23	16,5	21,8	46	25	31	71	94	27	32	15°
20	M 20 x 1,5	M 20 x 1,5L	-	25	18	24,3	50	27,5	34	77	102	32	33	14°
22	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5L	-	28	20	25,8	54	30	37	84	111	32	37	15°
25	M 24 x 2	M 24 x 2L	-	31	22	29,6	60	33,5	42	94	124	36	42	15°
30*	M 30 x 2	M 30 x 2L	-	37	25	34,8	70	40	51	110	145	41	51	17°

* nur in Form W lieferbar

Ausführung

- Gehäuse Stahl
 - verzinkt, blau passiviert
 - d₁ = 5 bis 12: gedreht
 - d₁ = 14 bis 25: geschmiedet
- Gleitpaarungen
 - Form N (nachschieferbar)
 - Lagerschale
Messing, CuZn40Al1
 - Innenring
Stahl, 100Cr6
gehärtet, geschliffen, poliert
 - Form W (wartungsfrei)
 - Lagerschale
Stahl, verzinkt
mit PTFE-Einlage
 - Innenring
Stahl, 100Cr6
gehärtet, geschliffen, poliert
- ISO-Passungen → Seite 1873
- RoHS

Hinweis

- Gelenkköpfe GN 648.1 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).
- siehe auch...
- Weitere Erläuterungen zu Gelenkköpfen, sowie Tragzahlen → Seite 1462
 - Edelstahl-Gelenkköpfe mit Innengewinde GN 648.5 → Seite 1466
 - Gelenklager GN 648.8 → Seite 1468

Auf Anfrage

- schmale Ausführung, (ISO 12240-1, Maßreihe E)

Bestellbeispiel

GN648.1-16-M16x1,5-N

- 1 d₁
- 2 d₂
- 3 Form