



3 Form
E mit Gewinde-Sackloch

1 d ₁	2 d ₂	d ₃	b	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄
40	M 6	13,5	6	20	4	12	18
55	M 8	16	8	28	6,5	18	25

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarzgrau, RAL 7021, matt **● SGA**
- weiß, RAL 9016, matt **○ WSA**
- Gewindebuchse
Edelstahl 1.4305
- Abdeckkappe
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- schwarzgrau bei SGA
- weiß bei WSA
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

Flügelmuttern GN 634.1 sind aus einem antimikrobiellen Kunststoff gefertigt.

Durch einen Zusatz auf der Basis von Silber ist ein natürlicher Wirkstoff gegen Bakterien geschaffen worden. Dadurch wird das Wachstum von Bakterien verhindert. Die antimikrobielle Wirkung des Additives wird auch durch wiederholtes Reinigen mit Seife oder Lösungsmittel nicht gemindert, ebenso wenig auch bei einer Sterilisationstemperatur bis 130 °C.

Durch diese Eigenschaft sind Bedienteile aus diesem Kunststoff prädestiniert für den Einsatz in der Medizintechnik, in der Nahrungsmittel- und pharmazeutischen Industrie d. h. überall, wo hohe Anforderungen an die Hygiene gestellt werden.

siehe auch...

- *Produktfamilie Sanline* → Seite 2154
- *Produktfamilie Ergostyle®* → Seite 19

Bestellbeispiel

1 d ₁	
2 d ₂	
3 Form	
4 Oberfläche	

GN 634.1-55-M8-E-SGA

