



elesa

Original design M.643 FM



Länge l	a	b	d	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t
86 ±0,5	14	23	5,4	44	15	5,5
117 ±0,5	16	25	6,4	49	15	6
132 ±1	16	26	6,4	53	15	8,5
179 ±1	16	27	6,4	57	15	6

### Ausführung

#### Griff

Kunststoff, Polypropylen (PP)

- schlagfest
- Einsatztemperatur -20 °C bis +100 °C
- schwarz, matt

#### Buchsen

Messing

RoHS

Bügelgriffe GN 725.1 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch.

#### Hinweise

**GN 565.1** Bügelgriffe (Aluminium)

**GN 565.5** Bügelgriffe (Edelstahl, Montage von der Bedien- oder Rückseite)

#### Seite

QVX

QVX

#### Technische Informationen

Festigkeitswerte

QVX

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel


**GN 725.1-179**

1 Länge l