



Senk-Dichtschrauben /
Gehäusedichtung
(bei Kennziffer 2)



2 Form

- A Montage von der Bedienseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschrauben)
- C Montage von der Rückseite

3 Kennziffer

- 1 ohne Dichtung
- 2 mit Dichtung

l₁	h₁	h₂	l₂	l₃	l₄	l₅	l₆ +1	l₇ +1	m₁	m₂
127	80	43	72	25	3,5	22,5	60	88	100	53
155	80	43	99	25	3,5	22,5	60	115	128	53

Ausführung

Griff

- Zink-Druckguss
- kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt

- SW
- SR

Gehäusedichtung bei Kennziffer 2

- Gummi NBR
- schwarz
- aufgeklebt

Senk-Dichtschrauben bei Form A, Kennziffer 2

- DIN 7991-M5x16
- Edelstahl A2
- Polyamid-Beschichtung am Kopf

Gewindestifte bei Form C

- Edelstahl A2
- eingegossen

Schutzart IP 66

RoHS

Griffschalen GN 7330 können einfach und schnell mit Senkschrauben von der Bedienseite bzw. mit Gewindestiften von der Rückseite montiert werden. Griffschalen mit Gehäusedichtung (Kennziffer 2) verhindern jegliches Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in den Gehäuseinnenraum. Die Form A wird mit vier zusätzlichen Senk-Dichtschrauben geliefert, die zur Abdichtung mit einer Polyamid-Beschichtung am Kopf versehen sind.

Hinweise

Hinweise	Seite
GN 7332 Griffschalen (Edelstahl)	QVX
GN 733 Griffschalen (Kunststoff, zum Anschrauben)	QVX
GN 731 Griffschalen (Kunststoff, zum Einklipsen)	QVX

Technische Informationen

Erläuterungen zu Schutzart IP	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel

GN 7330-127-A-2-SW

- 1 l₁
- 2 Form
- 3 Kennziffer
- 4 Oberflächen

