


- 2 Form**
- A** mit Gewinde, Montage von oben
 - UA** mit Aufnahme, Montage von oben
 - UB** mit Aufnahme, Montage von vorne

Anwendungsbeispiele



d ₁ Gewinde	d ₁ ^{+0,6} / _{+0,4} Bohrung	h ₁			b	h ₁₁	d ₂	h ₂	h ₃	h ₄	k	Länge l	m					
		Form A	Form UA	Form UB														
M 6 x 1	6	5	10	20	10	15	25	10	15	20	10	4,5	6	5	1,6	5,6	35	22
M 8 x 1	8	8	15	20	12	20	30	15	20	30	12	5,5	8	6	2,6	6,6	40	25
M 10 x 1	10	10	20	30	15	20	30	20	25	35	15	6,5	10	7,5	3,6	8,6	45	30

Ausführung

- Aluminium matt gleitgeschliffen
- Bezugsstrich lasergraviert, schwarz abgesetzt
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS

Zubehör

- Stellschrauben GN 827 → Seite 1930
- Rändelmuttern GN 827.1 → Seite 1932

4 Hinweis

Lagerböcke GN 828 werden in Verbindung mit Stellschrauben GN 827 für einfache Zustell- und Positionieraufgaben eingesetzt.

An Bearbeitungs- und Montageeinrichtungen, an denen Aufnahmen und Vorrichtungen wiederkehrend gewechselt werden müssen, erlaubt die Kombination von Stellschrauben GN 827, Rändelmuttern GN 827.1 und Lagerböcken GN 828 der Formen UA und UB besonders einfache Wechselvorgänge, ohne dabei einmal festgelegte Einstellungen zu verlieren.

Am Gegenstück kann die Form A oder ein bereits vorhandenes Gewinde in der Vorrichtungplatte verwendet werden.

Bestellbeispiel		1	d ₁
		2	Form
		3	h ₁
		4	Werkstoff
GN 828-8-UA-20-AM			

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

