




Anwendungsbeispiele



d		b	e	s
BT / ZB / NI	A4			
M 8 x 1	M 8 x 1	4	14,4	13
M 10 x 1	M 10 x 1	5	17,8	16
M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	6	20,1	18
M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	8	26,8	24
M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	10	33	30
M 24 x 2	-	12	39,6	36

Ausführung



• Stahl		
Festigkeitsklasse	04	BT
- brüniert		ZB
- verzinkt, blau passiviert		
• Edelstahl		
Festigkeitsklasse	035	NI
- nichtrostend, 1.4301 (A2)		A4
- nichtrostend, 1.4401 (A4)		
• <i>Edelstahl-Eigenschaften</i> → Seite 1883		
• RoHS		

Auf Anfrage

- andere Gewinde

Hinweis

Niedrige Sechskantmuttern ISO 8675 mit Feingewinde werden in Schraubverbindungen z. B. als Kontermutter zur Sicherung von Bauteilen gegen ungewolltes Lösen, Verdrehen oder Verschieben eingesetzt.

Darüber hinaus werden die Muttern in Kombination mit Rastrbolzen, Rastrriegeln, Positionierbuchsen oder Gelenkköpfen verwendet.

Durch die flache Ausführung sind die Sechskantmuttern optimal auf kürzere Gewinde abgestimmt. Bei der Montage von Rastrbolzen schränken sie den Verstellweg nur minimal ein, was insbesondere beim Kontern von zwei Muttern von Bedeutung sein kann.

siehe auch...

- *Flache Sechskantmuttern GN 909* → Seite 851
- *Flache Edelstahl-Sechskantmuttern GN 909.5* → Seite 851

Bestellbeispiel

ISO 8675-M16X1,5-035-A4

1	d
2	Festigkeitsklasse
3	Werkstoff (Oberfläche)