



1 2

d ₁	d ₂	b	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁		h ₂	
						max.	min.	max.	min.
12	M 5	4,2	M 12 x 1,5	M 3	20	14	8	12	6
16	M 6	5,3	M 16 x 1,5	M 4	22	16 (18)*	10	16	8
18	M 8	6,3	M 18 x 1,5	M 4	24	23 (24)**	13	20	10
20	M 8	7,3	M 20 x 1,5	M 5	27	25	15	20	10
22	M 10	8,3	M 22 x 1,5	M 5	30	28	16	24	12

d ₁	l ₁	l ₂ max. Einschraub- länge	l ₃	s ₁	s ₂	w Verstellweg axial	für Schnellspanner			
							GN 860 GN 862 GN 862.1	GN 810 GN 810.1	GN 820 GN 820.1 GN 820.3 GN 820.4	GN 812 GN 812.1
12	31	6	5	11	4	3	70	75	75	-
16	40	10	5,5	16 (14)*	5	4	125	130	130	-
18	51	13	6	18 (17)**	6	5	200	230	230	200
20	57	15	7	22	7	5	-	330	355	-
22	60	16	8	20	8	5	300	-	-	300

* Maß in (...) gilt nur für GN 860 ** Maß in (...) gilt nur für GN 812, GN 812.1, GN 862 und GN 862.1

Ausführung

- Stahl verzinkt, blau passiviert
- RoHS

Hinweis

Die Halter GN 809 für Andrückschrauben wurden für verschiedene Schnellspanner in der Ausführung „massiver Spannarm“ entwickelt.

Der Halter kann auf dem Spannarm verschoben und in der Höhe verstellt werden. In der gewünschten Position wird er mit der Spannschraube fixiert.

Das Gewinde d₂ dient zur Aufnahme der verschiedensten Druckschrauben, Federelementen und dergleichen.

Bestellbeispiel

GN 809-12-M5

1	d ₁
2	d ₂