



Ansicht auf Haftfläche



1

2

d *	Länge l –1 Nennlänge					sw	Nennhaftkräfte in N
M 6	12	16	20	25	30	3	2,5
M 8	16	20	25	30	40	4	7
M 10	20	25	30	40	50	5	11
M 12	25	30	40	50	60	6	17
M 16	30	40	50	60	80	8	35

* Gewinde mutterngängig

Ausführung

- Stahl
 - Festigkeitsklasse 5.8
 - verzinkt, blau passiviert
- Magnetwerkstoff
NdFeB
Neodym, Eisen, Bor
temperaturbeständig bis 80 °C
- RoHS

3

ND

Hinweis

Bei den Gewindestiften GN 913.6 mit Haltemagnet handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem.

Sie eignen sich z. B. als Werkstückanschlag, der gleichzeitig das Werkstück durch den Magneten hält.

siehe auch...

- Weitere Erläuterungen zu Haltemagneten → Seite 1766

Bestellbeispiel

GN913.6-M6-25-ND

1	d
2	Länge l
3	Magnetwerkstoff

