

Norm	Auszugsart	Belastbarkeit pro Paar bei 10.000 Zyklen in N	Grundlänge eingefahrener Zustand in mm	Werkstoff Stahl ST Edelstahl NI	Befestigung		
	Teilauszug T Vollauszug V				Durchgangs- bohrungen (Kennziffer 1)	Senk- bohrungen (Kennziffer 2)	Außenschiene, Durchgangsbohrungen / Innenschiene, Senkbohrungen (Kennziffer 3)
GN 1400 Seite 1854	T	280	300 - 500	ST	×		
GN 1404 Seite 1856	T	780	300 - 700	ST			×
GN 1408 Seite 1858	V	250	250 - 700	ST	×		
GN 1410 Seite 1861	V	510	250 - 800	ST	×		
GN 1412 Seite 1864	V	430	300 - 700	ST	×		
GN 1414 Seite 1867	V	360	300 - 650	ST	×		
GN 1418 Seite 1870	V	430	350 - 650	ST	×		
GN 1420 Seite 1873	V	1290	300 - 1200	ST		×	
GN 1422 Seite 1875	V	1290	300 - 800	ST		×	
GN 1424 Seite 1878	V	750	350 - 700	ST		×	
GN 1426 Seite 1881	V	1380	500 - 800	ST		×	
GN 1430 Seite 1883	V	2120	400 - 1200	ST		×	
GN 1432 Seite 1885	V	2300	400 - 800	ST		×	
GN 1440 Form B Seite 1888	V	3250	300 - 1500	ST	×		
GN 1440 Form M Seite 1888	V	3250	300 - 1500	ST	×		
GN 1440 Form K Seite 1888	V	3250	300 - 1500	ST	×		
GN 1440 Form Q Seite 1888	V	3250	300 - 1500	ST	×		
GN 1450 Seite 1891	V	510	300 - 600	NI	×		
GN 1460 Seite 1894	V	1050	250 - 800	NI		×	

Norm	Ausstattungsmerkmale									
	ohne Stopp-gummi	mit Stopp-gummi hinten-vorne	Arretierung hinten Form E	Arretierung hinten; Trenn-funktion Form F	Verriegelung hinten Form M	Verriegelung vorne Form K	Verriegelung hinten-vorne Form Q	Selbsteinzug gedämpft / ungedämpft	Push to Open - Betätigung	Auszug beidseitig
GN 1400 Seite 1854	X									
GN 1404 Seite 1856		X	X							
GN 1408 Seite 1858		X		X						
GN 1410 Seite 1861		X		X						
GN 1412 Seite 1864		X		X				X		
GN 1414 Seite 1867				X				X		
GN 1418 Seite 1870		X		X					X	
GN 1420 Seite 1873		X	X							
GN 1422 Seite 1875		X						X		
GN 1424 Seite 1878		X						X		
GN 1426 Seite 1881		X								X
GN 1430 Seite 1883		X	X							
GN 1432 Seite 1885		X						X		
GN 1440 Form B Seite 1888		X								
GN 1440 Form M Seite 1888		X			X					
GN 1440 Form K Seite 1888		X				X				
GN 1440 Form Q Seite 1888		X					X			
GN 1450 Seite 1891		X		X						
GN 1460 Seite 1894		X		X						

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

