




1 b₁	2 l₁ max. eingefädelt	b₂	b₃	d	h₁ ≈	h₂	l₂ ≈	l₃ ≈	l₄	s
25	500	34	22	5,3	11,7	8	250	340	8	1,5
25	700	34	22	5,3	11,7	8	250	540	8	1,5
25	900	34	22	5,3	11,7	8	450	540	8	1,5
25	1050	34	22	5,3	11,7	8	250	890	8	1,5
25	1250	34	22	5,3	11,7	8	450	890	8	1,5
25	1600	34	22	5,3	11,7	8	800	890	8	1,5

Ausführung

Verschluss / Beschläge

Edelstahl 1.4301

NI

Gurt

Kunststoff, Polyester

• gewoben

• schwarz

● B

RoHS

Technische Informationen

Seite

Anwendungsbeispiele

ganternorm.com

Kunststoff-Eigenschaften

2414

Edelstahl-Eigenschaften

2422

Spannriemen GN 1111 fixieren z. B. Kisten in Halterungen oder Behälter an Trägern. Sie bestehen aus zwei Gurten und können durch die fest vernähten Beschläge an den äußeren Enden am Einsatzort verschraubt oder vernietet werden.

Die Gurte werden durch Einfädeln in den Verschluss verbunden. Der Verschluss sperrt den Gurt in Zugrichtung, zum Lösen muss die federbelastete Sperrklinke durch Drücken angehoben werden.

Die Formen AD und BD lassen sich durch einen zusätzlichen Hakenverschluss schnell und einfach ein- oder aushängen. Bei diesen Formen ist das lose Gurtende umgeschlagen vernäht und verhindert so ein unbeabsichtigtes Ausfädeln des Spannriemens.

Spannriemen GN 1111 dürfen nicht zum Heben von Lasten oder zum Zurren verwendet werden.

Bestellbeispiel

1

b₁

2

l₁

3

Form

4

Werkstoff

5

Farbe

1

2

3

4

5

GN 1111-25-700-BB-NI-B