




3 Form

- AA** 2 Anschraubblaschen flach
AD Anschraubflasche flach,
Einhängelasche und
Anschraubhaken
BB 2 Anschraubblaschen 45°
BD Anschraubflasche 45°,
Einhängelasche und
Anschraubhaken

1	2								
b₁	l₁ ≈		b₂	b₃	d	h₁	h₂	l₂	s
	min.	max.							
25	250	410	34	22	5,3	11,7	8	8	1,5
25	400	710	34	22	5,3	11,7	8	8	1,5
25	600	1110	34	22	5,3	11,7	8	8	1,5

Ausführung

Beschläge

Edelstahl 1.4301

Gurt

Kunststoff, Polyester

- gewoben
- schwarz

RoHS

Technische Informationen

Anwendungsbeispiele ganternorm.com

Kunststoff-Eigenschaften	2414
--------------------------	------

Edelstahl-Eigenschaften	2422
-------------------------	------

Halterriemen GN 1113 lassen sich durch die Stegschnalle stufenlos in der Länge einstellen. Sie begrenzen z. B. als Fangband den Öffnungswinkel von Türen und Klappen bzw. werden als Verstrebung oder Trageriemen eingesetzt.

Durch die fest vernähten Beschläge an den äußeren Enden können die Halteriemen am Einsatzort verschraubt oder vernietet werden. Die Formen AD und BD lassen sich durch einen zusätzlichen Hakenverschluss schnell und einfach ein- oder aushängen.

Halteriemen GN 1113 dürfen nicht zum Heben von Lasten oder zum Zurren verwendet werden.

Hinweise

GN 1110 Spannriemen (einteilig)	1161
--	------

GN 1111 Spannriemen (mehrteilig) ganternorm.com

GN 1112 Halteriemen (Länge fest)	ganternorm.com
---	----------------

Bestellbeispiel

1	b_1
2	I_1
3	Form
4	Werkstoff
5	Farbe

GN 1113-25-600-BB-NI-B