




2

Riegelabstand A								
6	10	14	18	20	22	24	26	28

3

Ausführung	
Verschlussgehäuse / Bedienelement	A4
Edelstahl 1.4401	
Riegel	
Edelstahl 1.4401	
Sonstige Teile	
Edelstahl 1.4401	
Schutzart IP 65	
RoHS	

Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Aufgrund der verwendeten Edelstahl-Werkstoffe sind die Verriegelungen für den Einsatz in stark korrosiven Umgebungsbedingungen optimal geeignet. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 6 bis 28 mm abdecken. Die Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Hinweise	Seite
GN 115 Verriegelungen (Edelstahl, Betätigung mit Bedienelementen)	1192
GN 115 Verriegelungen (Edelstahl, Betätigung mit Kunststoff-Bedienelementen)	1193
GN 115 Verriegelungen (Edelstahl, Betätigung mit Steckschlüssel, Schutzart IP 69k)	1198
GN 115 Verriegelungen (Edelstahl, abschließbar)	1197

Technische Informationen	
Konstruktions- und Montagehinweise	1187
Bauartenübersicht Verriegelungen	1180
Erläuterungen zu Schutzart IP	2396
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Zubehör	
GN 120.4 Elektromechanische Verschlusssysteme	1261
GN 123 Blechlocher	1260
GN 120.2 Auflauframpen	ganternorm.com
GN 120.3 Innengriffe	ganternorm.com

Bestellbeispiel	1	Form
	2	Riegelabstand A
	3	Werkstoff
GN 115-SKN-10-A4		