



<sup>2</sup> l <sub>1</sub>	<sup>3</sup> l <sub>2</sub> Gehäuselänge	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	sw	verwendbar für*
90	18	22	16	5	M 6	28	12	T30	GN 115 / GN 115.7
90	30	22	16	5	M 6	28	25	T30	GN 515
90	40	22	16	5	M 6	28	35	T30	GN 515
90	50	22	16	5	M 6	28	45	T30	GN 515
90	60	22	16	5	M 6	28	55	T30	GN 515

\* ausgenommen abschließbare Formen

**Ausführung**

- Zink-Druckguss **ZD**  
kunststoffbeschichtet  
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**  
- rot, RAL 3000, strukturmatt ● **RS**
- Flachkopfschraube und Fächerscheibe  
Edelstahl 1.4301 (A2)
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite QVX
- **RoHS**

**Hinweis**

Mit Innengriffen GN 120.3 lassen sich nicht abschließbare Verriegelungen auch von der Rückseite öffnen. Das ist z. B. bei begehbaren Maschineneinhausungen oder Wartungsöffnungen erforderlich.

Die Montage des Innengriffs an der Rückseite der Verriegelung erfolgt über die mitgelieferte Schraube und Fächerscheibe. Hierzu muss die bestehende Schraube an der Verriegelung entfernt werden.

Alle kompatiblen Verriegelungen sind in der Tabelle aufgeführt. Bei Verriegelungen der Normen GN 115 und GN 115.7 beträgt die Gehäuselänge immer 18 mm.

siehe auch...

- *Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten* → Seite QVX

<b>Bestellbeispiel</b>	<b>1</b> Werkstoff
<b>GN 120.3-ZD-90-18-SW</b>	<b>2</b> l <sub>1</sub>
	<b>3</b> l <sub>2</sub>
	<b>4</b> Farbe

