



- 2 Form**
- DK6,5** mit Dreikant h=6,5
  - DK7** mit Dreikant h=7
  - VK6** mit Vierkant
  - VK7** mit Vierkant
  - VK8** mit Vierkant
  - VDE5** mit Doppelbart  $d_2 = 5,6$
  - SCH** mit Klinge / Schlitz

**1**

$l_1$	$l_2$	b	$d_1$	$d_2$	h	s	SW	Form	für Verriegelungen		
55	34	32	11,4	-	6,5	1,3	6	DK6,5 VK6	-	SCH	GN 115.1 / GN 115.6
86	53	50	14	5,6	7	1,8	7	DK7 VK7	VDE5	SCH	GN 115 / GN 115.7 / GN 115.8 / GN 115.10 / GN 116.1 / GN 119 GN 119.3 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5
86	53	50	14	-	-	-	8	-	VK8	-	GN 115 / GN 115.7 / GN 115.8 / GN 115.10 / GN 116.1 / GN 119 GN 119.3 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5

**Ausführung**

**Zink-Druckguss**

kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt

● SW

RoHS

Bestellbeispiel

**GN 119.2-86-VK8-SW**

1	$l_1$
2	Form
3	Oberfläche

3.1  
3.2  
3.3  
3.4  
3.5  
3.6  
3.7  
3.8  
3.9  
3.10