




l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	l ₃	m ₁	m ₂	w	x		
											Verstellbereich	Werkstoff ZD	Werkstoff A4
52	40	4,5	4	9,5	6	5,5	22	30	22	2		0,5	1
64	50	5,5	6	11,5	7	6,5	28	37	27	3		0,75	1,5
76	60	6,5	8	15	9	8,5	33,5	42	34	4		1	2

Ausführung

Scharnierflügel / Justierbuchsen

- Zink-Druckguss
- kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt
- Edelstahl 1.4408
- kunststoffbeschichtet
- matt gestrahlt

ZD

A4

GS

Scharnierstift

Edelstahl 1.4571

RoHS

Technische Informationen

Seite

Bauartenübersicht Scharniere

1280

Angaben zur Belastbarkeit von Metall-Scharnieren

2349

Edelstahl-Eigenschaften

2422

Mit Scharnieren GN 127 lassen sich Türen und Klappen durch Verschieben der Justierbuchsen formschlüssig und fein abgestuft positionieren. So können Türspalte nachjustiert und Fertigungstoleranzen ausgeglichen werden. Die Pfeilspitzen markieren dabei die Mitte des Verstellwegs w. Die Varianten aus Edelstahl eignen sich darüber hinaus generell bei Anwendungen mit besonders aggressiven Umgebungsbedingungen.

Hinweise

Seite

GN 238 Scharniere (Zink-Druckguss, justierbar)

1366

Bestellbeispiel

1 Werkstoff

2 l₁

3 l₂

4 Form

5 Oberfläche

GN 127-A4-76-60-H-GS