


ROST
FREI
★★

3 Kennziffer

2 mit 3 Zylinderschrauben
ISO 4762

1	2								
d₁	d₂	k	l₁	l₂	m	s₁ Vierkant	s₂ Vierkant	z₁ Schraubstelle	z₂ Schraubstelle
B 12	B 12	12	36,5	25	14	10	10	M4-12	M4-12
B 20	B 12	20	51	42	20	16	10	M6-20	M6-12
B 20	B 20	20	57	42	22	16	16	M6-20	M6-18

Ausführung

Klemmverbinder

Edelstahl 1.4308
matt gestrahlt

Zylinderschrauben ISO 4762

Edelstahl A2

RoHS

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 131.3 sind für handelsübliche Konstruktionsrohre ausgelegt. Durch die Vierkante s_1 bzw. s_2 können auch Stäbe oder Rohre mit quadratischem Querschnitt geklemmt werden.

An den Schraubstellen z_1 und z_2 verringern Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Die geteilte Klemmstelle z_2 ermöglicht das nachträgliche Einfügen des Klemmverbinders in einen bestehenden Aufbau und erleichtert die Montage, wenn ein axiales Aufschieben, z. B. aufgrund enger Biegeradien, nicht möglich ist.

Hinweise	Seite
GN 131 Kreuz-Klemmverbinder (Aluminium / Edelstahl, einteilig)	1808
GN 474 Kreuz-Klemmhalter (Aluminium, einteilig)	1863
GN 131.4 Kreuz-Klemmverbinder	qanternorm.com

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften

Zubehör

GN 990 Konstruktionsrohre

Bestellbeispiel

GN 131.3-B20-B12-2-NI