



1	2	2										
l_1	d_1	d_2	b_1	b_2	b_3	h_1	h_2	$l_2 \pm 0,5$	l_3	t_1	t_2	
108	M 5	B 4,5	60	26,5	11	20,5	17,5	71	91	12	15,5	

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 100 °C
- schwarzgrau, RAL 7021, matt ● **SG**
- Gewindebuchse
Messing
- Festigkeitswerte → Seite QVX
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite QVX
- RoHS

Hinweis

Griffleisten GN 130.3 mit Bohrung B 4,5 sind zur Befestigung mit Blechschrauben der Gewindegröße ST 4,8, wie z.B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049, vorgesehen.

siehe auch...

- Griffleisten GN 130.2 (Kunststoff) → Seite QVX
- Griffleisten GN 730 (Aluminium) → Seite QVX
- Griffleisten GN 430 (Aluminium) → Seite QVX

Bestellbeispiel

GN 130.3-108-B4,5-SG

1	l_1
2	d_2 (d_1)
3	Farbe