


3 Kennziffer
2 mit 3 Zylinderschrauben
ISO 4762

1 d₁	2 d₂	k	l ₁	l ₂	m	s ₁ Vierkant	s ₂ Vierkant	z ₁ Schraubstelle	z ₂ Schraubstelle
B 12	B 12	20	35,5	42	14	10	10	M6-8	M6-12
B 12	B 20	20	44,5	42	17	10	16	M6-10	M6-18

Ausführung

Klemmverbinder

Edelstahl 1.4308

matt gestrahlt

Zylinderschrauben ISO 4762

Edelstahl A2

RoHS

4

NI

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 131.4 sind für handelsübliche Konstruktionsrohre ausgelegt. Durch die Vierkante s₁ bzw. s₂ können auch Stäbe oder Rohre mit quadratischem Querschnitt geklemmt werden.

Die Klemmung an der Schraubstelle z₁ erfolgt radial auf der Oberfläche der verwendeten Profile. An den Schraubstellen z₂ verringern Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Die geteilte Klemmstelle z₂ ermöglicht das nachträgliche Einfügen des Klemmverbinders in einen bestehenden Aufbau und erleichtert die Montage, wenn ein axiales Aufchieben, z. B. aufgrund enger Biegeradien, nicht möglich ist.

Hinweise	Seite
GN 131 Kreuz-Klemmverbinder (Aluminium / Edelstahl, einteilig)	1808
GN 474 Kreuz-Klemmhalter (Aluminium, einteilig)	1863
GN 131.3 Kreuz-Klemmverbinder	ganternorm.com

Technische Informationen	
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Zubehör	
GN 990 Konstruktionsrohre	1803

Bestellbeispiel	1 d ₁
	2 d ₂
	3 Kennziffer
	4 Werkstoff
GN 131.4-B12-B12-2-NI	