



- 2 Form**  
A ohne Dichtungen  
B mit Dichtungen
- 3 Kennziffer**  
4 mit 2 Edelstahl-Hutmütern  
DIN 917

<b>d<sub>1</sub> - d<sub>2</sub></b>	<b>b</b>	<b>d<sub>3</sub></b>	<b>d<sub>4</sub></b>	<b>k</b>	<b>l<sub>1</sub></b>	<b>m</b>	<b>z</b>	<b>Zubehör</b>
Einachssystem <b>GN 132.15</b> mit Gleiteinsatz	Zweiachssystem <b>GN 132.25</b> mit Gleiteinsatz			Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	Klemmlänge		Schraub- stellen	empf. Klemmhebel GN 911.3 für z l <sub>2</sub>
G30 - B30	G30 - G30	22	37	M 4	40	104	M 8	63 78
G50 - B50	G50 - G50	30	60	M 6	65	150	M 10	78 92

**Ausführung**

- **Edelstahl**  
- nichtrostend, 1.4308  
- matt gestrahlt
- **Gleiteinsatz**  
Kunststoff (PTFE)
- **Schlossschrauben** DIN 603  
Edelstahl A2
- **Hutmütern** DIN 917 / **Unterlegscheiben**  
Edelstahl A2
- **Dichtungen**  
- Dichtscheiben  
Kunststoff (Polyacetal POM)  
- Zwischenring  
Silikon, 40 ... 60 Shore A
- **Kunststoff-Eigenschaften** → Seite 2158
- **Edelstahl-Eigenschaften** → Seite 2166
- **RoHS**

**Zubehör**

- **Verstellbare Klemmhebel** GN 911.3  
→ Seite 1785

**Hinweis**

Kreuz-Verfahrsschlitten GN 132.15 / GN 132.25 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung „G“ sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstellen z kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d<sub>1</sub> / (d<sub>2</sub>) eingestellt oder der Verfahrsschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden. Die Form B ist an den Schraubstellen mit Dichtungen ausgestattet.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Hutmütern durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.3 ersetzt werden.

siehe auch...

- **Edelstahl-Konstruktionsrohre** GN 990 → Seite 1835
- **Lineareinheiten** GN 291 → Seite 1950

<b>Bestellbeispiel (Einachssystem)</b>	1 d <sub>1</sub> - d <sub>2</sub>
<b>GN 132.15-G30-B30-A-4</b>	2 Form
	3 Kennziffer

<b>Bestellbeispiel (Zweiachssystem)</b>	1 d <sub>1</sub> - d <sub>2</sub>
<b>GN 132.25-G50-G50-B-4</b>	2 Form
	3 Kennziffer