Winkel-Verfahrschlitten

Aluminium





4 Kennziffer

2 mit 2 Zylinderschrauben ISO 4762





1 d_1 Bohrung ohne Gleiteinsatz	d_1 Bohrung mit Gleiteinsatz	2 d_2 Bohrung	3 k_1 Klemmlänge	d_3 Befestigungsschrauben am Mitnehmer	k_2 Klemmlänge	l_1	l_2	m	z_1 Schraubstelle	z_2 Schraubstelle	Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z_1 l_3		für z_2 l_3	
B 30	G 30	B 30	40	M 4	42,5	92	52	60	M8-25	M8-25	63	78	63	78
B 30	G 30	B 30	56	M 4	62	130	68	90	M10-35	M10-35	-	-	-	-
B 40	G 40	B 40	56	M 5	62	130	68	90	M10-35	M10-35	78	92	92	-
B 40	G 40	B 40	65	M 5	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	92	-	-	-
B 50	G 50	B 50	65	M 6	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	78	92	78	92
B 60	G 60	B 60	80	M 8	80	177	92	125	M10-50	M10-50	78	92	-	-

Ausführung

5

Schlitten
Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● S

Gleiteinsatz
Kunststoff, Polytetrafluorethylen (PTFE)

Zylinderschraube ISO 4762
Edelstahl A2

Sechskantmutter DIN 985
Edelstahl A2
selbstsichernd durch Polyamidring

RoHS

Technische Informationen

Bauartenübersicht Verfahrschlitten	2045
Kunststoff-Eigenschaften	2414
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Zubehör

GN 911 Verstellbare Klemmhebel	1856

Winkel-Verfahrschlitten GN 192.1 basieren auf Winkel-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung „G“ sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstelle z_2 kann das Laufspiel der Führungsbohrung d_1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Hinweise

	Seite
GN 911 Verstellbare Klemmhebel	1856
GN 2920 Lineareinheiten	2021
GN 2930 Lineareinheiten	2024

Bestellbeispiel

1 2 3 4 5
GN 192.1-G50-B50-65-2-S

1	d_1
2	d_2
3	k_1
4	Kennziffer
5	Oberfläche