



1 d ₁	2 d ₂	3 l ₁	d ₃	l ₂ min.	l ₃ ±0,5	l ₄ ≈
34	M 10	67	19	40	8	24
34	M 10	86	20	48	7	25

Ausführung

- Kunststoff
Duroplast (PF)
- temperaturbeständig bis 110 °C
- schwarz, glänzend
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

Hinweis

Bei Verwendung von Konusknöpfen GN 219 ist darauf zu achten, dass der Gewindezapfen lang genug ist. Ansonsten besteht bei entsprechender Beanspruchung Bruchgefahr des Kunststoffkörpers.

Bestellbeispiel

GN 219-34-M10-67

- 1** d₁
- 2** d₂
- 3** l₁